


CBD Tilslutningsboks til aktivt tilluftsdon



CBD - Tilslutningsboks til aktivt tilluftsdon


Introduktion

CBD bruges til det aktive tilluftsdon ISQ til at forbinde perifert udstyr og til at tilslutte Lindinvents afskærmede 4-lederkabel til CAN og strømforsyning.

Funktion

- Tilslutningsboksen er tilsluttet ISQ ved levering.
- Magneter i kapslingen gør det muligt at vælge en passende placering for CBD på en valgfri side af donboksen. Andre fastgørelsesanordninger er ikke nødvendige.
- Kapslingen er af standardtype og indeholder et kredsløbskort med aftagelige skrueklemmer.
- 4-lederkablet, som bruges til kommunikationssløjfen med ledere til strømforsyning, bruges også ved tilslutning af perifert udstyr til CBD.

Tilslutningsdiagram



Tekniske specifikationer

Generelt

Dimensioner (mm): 121 x 80 x 41 mm (LxBxH).

Materiale: Kapsling i termoplast (ABS).

Farve: Hvid

IP-klasse: Kapslingen har IP44

Tilslutninger (kontakter)

2 stk til 24 VAC + Kommunikationssløjfe (CAN).

1 stk til 0-10 VDC AIN - til udstyr til ISQ.

1 stk til Relæboks CBR til lysstyring.

1 stk til 0-10 VDC AUT - til udstyr til ISQ.

1 stk 24 VAC, TRIAC - til styring af ventilaktuator.

Maksimal belastning TRIAC: 10 stk

termostataktuatorer á 1 W.

1 stk til 16-polet kabel fra styreenheden i ISQ.

Klemme til I2C-bus.

Supplerende produktdokumentation

Dokumenterne kan findes på www.lindinvent.dk

Dokument	Kommentar
Installationsvejledning	Installation på ISQ. Tilslutningsvejledning.
Idriftsættelsesvejledning	Se idriftsættelse af ISQ.
Vedligeholdelsesinstruktion	Betegnes som vedligeholdelsesfri.
Eksternt forbindelsesdiagram	Viser kontakter og ledere med betegnelse.
Miljøvaredeklaration	For vurdering hos Byggvarubedömningen i Sverige.
AMA-tekst	Se AMA-tekst for ISQ.