


CBD Kopplingsbox till aktivt tilluftsdon



CBD - Koblingsboks til aktivt tilluftsventil


Introduksjon

CBD brukes med den aktive tilluftsventilen ISQ for å koble til tilleggsutstyr og for å koble til Lindinvents skjermede 4-lederkabel for CAN og strømforsyning.

Funksjon

- Koblingsboksen er tilkoblet ISQ ved levering.
- Magneter i kapslingen gjør det mulig å velge en passende plassering for CBD på en hvilken som helst side av ventilboksen. Andre festemidler er ikke nødvendig.
- Kapslingen er av standardtype og inneholder et kretskort med avtagbare skruer.
- 4-lederkabelen som brukes til kommunikasjonsløyfen med ledere for strømforsyning, brukes også ved tilkobling av tilleggsutstyr til CBD.

Tilkoblingsskjema



Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Dimensjoner (mm): 121 x 80 x 41 mm (LxBxH).

Materiale: Kapsling i termoplast (ABS).

Farge: Hvit

IP-klasse: Kapslingen har IP44

Tilkoblinger (kontakter)

2 stk for 24 VAC + kommunikasjonsløyfe (CAN).

1 stk for 0-10 VDC AIN - for utstyr til ISQ.

1 stk for Reléboks CBR for belysningsstyring.

1 stk for 0-10 VDC AUT - for utstyr til ISQ.

1 stk 24 VAC, TRIAC - for styring av ventilaktuator.

Maksbelastning TRIAC: 10 stk termostataktuatorer á 1 W.

1 stk for 16-pinnars kabel fra kontrollenheten i ISQ.
Klemme for I2C-buss.

Utfyllende produktdokumentasjon

Dokumentene finnes på www.lindinvent.no

Dokument	Kommentar
Installasjonsveiledning	Installasjon på ISQ. Tilkoblingsveiledning.
Igangsettingsveiledning	Se igangsetting av ISQ.
Vedlikeholdsinstruks	Betraktes som vedlikeholdsfri.
Ekstern tilkoblingsskjema	Viser kontakter og ledere med navn.
Miljødeklarasjon	For vurdering hos Byggvarubedömningen i Sverige.
AMA-tekst	Se AMA-tekst for ISQ.